

Hyvä Asiakkaamme,

Täydentääksemme tuotevalikoimaamme ja tuottaaksemme Teille entistäkin parempaa palvelua, olemme ottaneet valikoimaamme laadukkaat CPC-pikaliittimet.



## Miksi juuri CPC-liitin?

Jos jokin seuraavista ominaisuuksista on teille tärkeä, harkitkaa CPC-pikaliittimen käyttöä.

<b>Joustavuus</b>	Jos teidän täytyy irrottaa/kytkeä linja useammin kuin kerran tai pari vuodessa.
<b>Hyödyllisyys</b>	Jos tuotannon tai laitteen seisona-aika on kallista.
<b>Turvallisuus</b>	Jos nesteenkäsittelyyn liittyy roiskevaara (syövyttävyys ym.).
<b>Huollettavuus</b>	Jos huollettavuuden pitää olla nopeaa, tai osa linjastosta on saatava helposti kytkettyä paineettomaksi tai ohitettua.
<b>Soveltuvuus</b>	Jos tarvikkeet tai laitteet tarvitsee saada helposti kiinni tai irti linjastosta.
<b>Yksinkertaisuus</b>	Jos Te tai asiakkaanne arvostavat helppoa käsiteltävyyttä, kuten yhdellä kädellä avattavaa ja vuotamatonta liitosta.

**CPC-pikaliittimet**  
**säästävät aikaa sekä rahaa.**

Korkean laatunsa ja toimivuutensa ansiosta, CPC-pikaliittimet ovat tehdasasennettuina useimmissa laboratoriolaitteissa. Nyt CPC-liittimet saatavana PLD Finland Oy:n kautta.

Lisätietoa, esitteitä sekä tukea mahdollisiin sovellusratkaisuihin Tampereen toimipisteestämme sähköpostitse: [marko.kujala@pld.fi](mailto:marko.kujala@pld.fi) ja puhelimitse 0207 410 274.

*Syysterveisin,*

*Marko Kujala, PLD Finland Oy*  
<http://www.pld.fi>

